

fetra handtrekwagen

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 700 x 700 mm,
opbouw balustrade, met 1 bak,
constructie van staal (gelast) met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5007 briljantblauw, 2 wielen, met
lucht-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 118673



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 200 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 700 x 700 mm
- opbouw balustrade
- met 1 bak
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 wielen
- met lucht-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met wiellager
- wielstand parallel
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel transportwagen

euronorm nee

type wagen	handtrekwagen	wagen uitrusting	1 bak
draagvermogen	200 kg	levering	gedemonteerd
constructies	balustrade	wielen aantal/soort	2 wielen
lengte laadvlak	700 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	700 mm	materiaal velg	kunststof
materiaal onderstel	staal	wiellager	wiellager
oppervlak onderstel	m. poedercoating	wielstand	parallel
kleur	brijantblauw // RAL5007	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	10,5 kg
stuurstang	ja		

Gerelateerde Producten

158793



trekhaak voor handtrekwagen