


aluminium steekwagen

RuXXac

draagvermogen 125 kg, steekplaat
breedte x diepte 490 x 410 mm,
steekplaat en wielen
plaatsbesparend inklapbaar, wielen
met polymeer-banden

Artikelnummer: 138951



Steekwagen RuXXac

aluminium steekwagen

- draagvermogen 125 kg
- steekplaat breedte x diepte 490 x 410 mm
- hoogte x breedte 1110 x 490 mm
- hoogte x breedte x diepte in-/uitgekapt 1110 x 490 x 110 mm
- steekplaat en wielen plaatsbesparend inklapbaar
- ladingbeveiliging door gaasachterwand
- met ergonomische beugelgreep
- wielen met polymeer-banden
- wiel Ø 185 mm
- 2 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	185 mm
type kar	steekwagen	veiligheidsgreep	nee

draagvermogen	125 kg	hoogte	1110 mm
breedte schep	490 mm	in-/uitklaphoogte	1110 mm
diepte schep	410 mm	breedte	490 mm
in-/uitklapbaar	ja	in-/uitklapbreedte	490 mm
klapfunctie	steekplaat // wielen	in-/uitklapdiepte	110 mm
ladingbeveiliging	gaasachterwand	garantie	2 jaar
banden	polymeer	gewicht	6,9 kg

Dit past ook bij ...

149740



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten