

ZARGES bordestrap Z600

bordes hoogte 3,68 m, 17 treden met profiel (incl. bordes), breedte trede 600 mm, 45° helling, van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139395



ZARGES Bordestrap Z600

bordestrap

- bordes hoogte 3,68 m
- trap eenzijdig
- 17 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 600 mm
- 45° helling
- uitlading 4,098 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- bevestiging met 2 wand- en vloerconsoles
- gewicht 86,48 kg

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
kanteling	45 °	belastbaar tot	300 kg
hoogte sokkel	3,68 m	treden belastbaar tot	150 kg
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsuitrusting ladder	balustrade en leuning aan 1 zijde
treden aantal	17	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	treden met profiel	leuning	eenzijdig
breedte treden	600 mm	bevestigingstype	2 wand- en vloerconsoles
uitlading	4,098 m	gewicht	86,48 kg
gebruik	eenzijdig		

Gerelateerde Producten

139417		leuning voor bordestrap, 45° helling, Voor 17 treden
139444		leuning voor bordestrap, breedte 600 mm
139445		leuning voor bordestrap, breedte 600 mm