

Thurmetall

pc-kast BASIC

hoogte x breedte x diepte 1900 x 750 x 400 mm, toetsenbord- en muisblad in-/uitklapbaar, elektrische uitrusting: 4-voudige stopcontactdoos, stekker uitvoering DE, romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw

Artikelnummer: 146116



THURMETALL



Thurmetall Computerkast BASIC

Uitvoering DE met Schuko-stekkerdoos

pc-kast

- hoogte x breedte x diepte 1900 x 750 x 400 mm
- constructie van staal
- toetsenbord- en muisblad in-/uitklapbaar
- elektrische uitrusting: 4-voudige stopcontactdoos
- stekker uitvoering DE
- openslaande deur met venster
- 2 niveaus
- draagvermogen per niveau 60 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- beschermingsklasse IP20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
- met duwbeugel
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- onderbouw 4 zwenkwielen
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	land	uitvoering DE
type kast	pc-kast	kleur voorkant	lichtblauw
type deur	vensterdeur	kleur romp	duifblauw
hoogte	1900 mm	afsluitbaar	ja
breedte	750 mm	sluitsysteem	centrale vergrendeling
diepte	400 mm	ip beschermingsklasse	20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
kast uitrusting	legborden, energielijst	greep	duwbeugel
edv-uitrusting	toetsenbord- en muisblad in-/uitklapbaar	onderbouw	4 zwenkwielen
legborden / schappen aantal	2 stuks	materiaal	staal
draagvermogen legbord	60 kg	oppervlak legbord	verzinkt
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	oppervlak front	m. poedercoating
verrijdbaar	ja	oppervlak romp	m. poedercoating
elektrische uitrusting	4-voudige stopcontactdoos	gewicht	46,68 kg