

debietmeter FMT 3 HORNET W 40

meetbereik 5 - 120 l/min, voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas, aansluiting G1" buiten



Artikelnummer: 160061

debietmeter FMT 3 HORNET W 40

een teller voor alle debietrichtingen

debietmeter

- meetbereik 5 - 120 l/min
- voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas
- aansluiting G1" buiten
- werkdruk 10 bar
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- verlicht display met 2 regels
- hoeveelheidsteller resetbaar, een opteller niet resetbaar
- met batterij 2x1,5 V (AAA)
- behuizing van POM
- inhoud levering: inclusief set voor montage achteraf

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
vaten-/containerhandling	debietmeter	accessoire uitrusting	verlicht display met 2 regels
meetbereik	5-120 l/min	accessoire functie	hoeveelheidsteller

		resetbaar, een opteller niet resetbaar
medium	diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water	spanningsvoorzorging batterij 2x1,5 V (AAA)
max. viscositeit	0,8-40 mPas	materiaal behuizing POM
mediumtemperatuur	-10-40 °C	inhoud levering inclusief set voor montage achteraf
aansluiting	G1" buiten	gewicht 0,35 kg
bedrijfsdruk	10 bar	