

KERN

pèse-colis

EOB 300K100A

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 315 x 305 mm,
plage de pesage entre 300 kg,
Lisibilité par incréments de 100 g

Numéro d'article: 235961

KERN



KERN pèse-colis EOB 300K100A

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 315 x 305 mm
- plage de pesage entre 300 kg
- Lisibilité par incréments de 100 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), changement de l'unité de pesage, Hold
- équipé de Affichage LC
- adaptateur secteur 100-240V/50/60 Hz
- pour montage mural
- volume de livraison : capot de protection inclus

type de balance	pèse-colis	alimentation	adaptateur secteur 100-240V/50/60 Hz
matériau de plateforme	acier inoxydable	équipement balance	Affichage LC
largeur de plateforme	315 mm	fonction de comptage des pièces	non
profondeur de plateforme	305 mm	installation	montage mural
plage de pesage	300 kg	volume de livraison	capot de protection inclus
lisibilité	100 g	Poids	5,1 kg
balance fonctions	réglage (CAL), changement de l'unité de pesage, Hold		

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu