

PE-kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 625 x 1320 x 920 mm, inhoud 0,3 m³, draagvermogen 150 kg, in grijs, onderbouw Wielen



Artikelnummer: 236040

PE-kiepwagen

- hoogte x lengte x breedte 625 x 1320 x 920 mm
- hoogte stortkant 405 mm
- inhoud 0,3 m³
- draagvermogen 150 kg
- Kantelfunctie handmatig met wielas
- wanden gesloten
- van polyethyleen, vloeistofdicht
- in grijs
- onderbouw Wielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met polyamide-banden
- gewicht 54 kg

Technische details

baktype	kiepbak	kantelfunctie	handmatig
inhoud	0,3 m ³	gelijkvloerse leging	ja
hoogte	625 mm	onderbouw	Wielen
lengte	1320 mm	kleur	grijs
breedte	920 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

draagvermogen	150 kg	banden	polyamide
hoogte storkant	405 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal	polyethyleen	wieluitrusting	wielen met rem
eigenschap materiaal	vloeistofdicht	gewicht	54 kg
wandconstructie	gesloten		