

stelsiem-onderdelenreiniger bio-x C100

vulvolume 100 l, werkoppervlak
hoogte x breedte x diepte 960 x 950
x 600 mm

Artikelnummer: 236274



10
YEARS
WARRANTY





stelsiem-onderdelenreiniger

- reinigingstafel
- om metalen en kunststof onderdelen te ontdoen van olie en vet
- vulvolume 100 l
- reinigingsmiddelen: waterbasis
- werkoppervlak hoogte x breedte x diepte 960 x 950 x 600 mm
- tafel hoogte x breedte x diepte 1010 x 1100 x 770 mm
- van polyethyleen
- tafel uitgerust met deksel, reinigungsunit (knikslang, wasborstel) en reiniger-eerste vulling
- verwarmbaar tot 41°C
- spanningsverzorging 230 V
- met vorkslaffen
- 10 jaar garantie

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	onderdelenreiniger	diepte	770 mm
reinigingstype	systeem- onderdelenreiniger	vulvolume	100 l
type tafel	reinigingstafel	tafel uitrusting	deksel, reinigingsunit (knikslang, wasborstel) en reiniger-eerste vulling
geschikt voor (gebruik)	om metalen en kunststof onderdelen te ontdoen van olie en vet	spanningsverzorging	230 V
basis reinigingsmiddel	waterbasis	onderdelenreiniger functie	verwarmbaar tot 41°C
materiaal	polyethyleen	verrijdbaar	nee
kleur	grijs/blauw	onderrijdbaar	ja
hoogte werkvlak	960 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte werkvlak	950 mm	garantie	10 jaar
diepte werkvlak	600 mm	WEEE-registratienummer	DE45409363
hoogte	1010 mm	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
breedte	1100 mm	gewicht	150 kg

Gerelateerde Producten

236275		Deksel voor reinigingstafel, hoogte x breedte x diepte 170 x 1020 x 770 mm, van polyethyleen in blauw
236276		geperforeerd inzetelement voor reinigingstafel, breedte x diepte 908 x 551 mm, van RVS