

stelsiem-onderdelenreiniger bio-x C100

vulvolume 100 l, werkoppervlak
hoogte x breedte x diepte 960 x 950
x 600 mm

Artikelnummer: 236274



10
YEARS
WARRANTY



stelsiem-onderdelenreiniger

- reinigingstafel
- om metalen en kunststof onderdelen te ontdoen van olie en vet
- vulvolume 100 l
- reinigingsmiddelen: waterbasis
- werkoppervlak hoogte x breedte x diepte 960 x 950 x 600 mm
- tafel hoogte x breedte x diepte 1010 x 1100 x 770 mm
- van polyethyleen
- tafel uitgerust met deksel, reinigungsunit (knikslang, wasborstel) en reiniger-eerste vulling
- verwarmbaar tot 41°C
- spanningsverzorging 230 V
- met vorkslaffen
- 10 jaar garantie

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	onderdelenreiniger	breedte	1100 mm
reinigingstype	systeem- onderdelenreiniger	diepte	770 mm
type tafel	reinigingstafel	vulvolume	100 l
geschikt voor (gebruik)	om metalen en kunststof onderdelen te ontdoen van olie en vet	tafel uitrusting	deksel, reinigingsunit (knikslang, wasborstel) en reiniger-eerste vulling
basis reinigingsmiddel	waterbasis	spanningsverzorging	230 V
materiaal	polyethyleen	onderdelenreiniger functie	verwarmbaar tot 41°C
kleur	grijs/blauw	verrijdbaar	nee
hoogte werkvlak	960 mm	onderrijdbaar	ja
breedte werkvlak	950 mm	onderbouw	vorkslaffen
diepte werkvlak	600 mm	garantie	10 jaar
hoogte	1010 mm	gewicht	150 kg

Gerelateerde Producten

236275		Deksel voor reinigingstafel, hoogte x breedte x diepte 170 x 1020 x 770 mm, van polyethyleen in blauw
236276		geperforeerd inzetelement voor reinigingstafel, breedte x diepte 908 x 551 mm, van RVS