

Cascoo ruggat-zwenkwiel

draagvermogen 80 kg, met TPE-
banden, diameter 80 mm, naaf met
zwenklager, naaf lengte 40 mm, velg
van polypropyleen, bevestiging met
ruggat, Ø 13 mm

Artikelnummer: 243543



ruggat-zwenkwiel

- draagvermogen 80 kg
- met TPE-banden
- diameter 80 mm
- naaf met zwenklager
- naaf lengte 40 mm
- velg van polypropyleen
- behuizing van RVS
- bevestiging met ruggat, Ø 13 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	zwenklager
roltype	transportapparaatwielen	bevestigingselement	ruggat
bouwmodel	zwenkwiel	ruggat	13 mm
draagvermogen	80 kg	materiaal behuizing	RVS
banden	TPE	rem	zonder
wiel-Ø	80 mm	naaflengte	40 mm
materiaal velg	polypropyleen	gewicht	0,385 kg

