

BS-ROLLEN

hefroller

draagvermogen 250 kg, met polyamide-banden, wiel Ø 50 mm, naaf met glijlager, stelvoet-rem, bevestiging met plaat, lengte x breedte 73 x 73 mm

Artikelnummer: 253548



BS ROLLEN

hefroller

- draagvermogen 250 kg
- met polyamide-banden
- wiel Ø 50 mm
- naaf met glijlager
- stelvoet-rem
- behuizing van gegoten aluminium
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 73 x 73 mm
- schroefgatafstand 58 x 58 mm

Technische details

| | | | |
|----------------------|------------|---------------------|-------------------|
| bouwmodel | zwenkwiel | bevestigingselement | plaat |
| transporttechniek | rollen | materiaal behuizing | gegoten aluminium |
| roltype | hefroller | rem | stelvoet-rem |
| draagvermogen | 250 kg | totale hoogte | 85 mm |
| banden | polyamide | hoogteverstelling | 10 mm |
| elektrisch geleidend | nee | lengte plaat | 73 mm |
| wiel-ø | 50 mm | breedte plaat | 73 mm |
| wiellager | glijlager | afstand schroefgat | 58 x 58 mm |
| zwenklager | kogellager | gewicht | 0,75 kg |

