


## Scangrip accu-zaklamp WORK LITE M

Lampen: COB-LED, krachtige LED voor spot, met Smart Clip 4-in-1-System: clip, haak, magneet en steun, straalhoek 120 °, met Accu, USB-kabel

Artikelnummer: 254555

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



### accu-zaklamp

- Geschikt voor automobielbranche
- ideaal voor inspectie- en montagewerkzaamheden
- lengte x breedte x diepte 180 x 54 x 27 mm
- Lampen: COB-LED, krachtige LED voor spot
- met Smart Clip 4-in-1-System: clip, haak, magneet en steun
- brandduur 2 - 20 h
- straalhoek 120 °
- van 10 tot 100 % dimbaar
- oplaadtijd 3,5 h
- met Accu, USB-kabel
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
- 3 jaar garantie



## Technische details

gereedschapstype	industrielamp	oplaadtijd	3,5 h
type lamp	handlamp	kabellengte	1 m
geschikt voor (branches)	automobielbranche	lamp uitrusting	Smart Clip 4-in-1-System
geschikt voor (gebruik)	inspectie- en montagewerkzaamheden	lamp functie	van 10 tot 100 % dimbaar
type lamp	COB-LED, krachtige LED voor spot	lengte	180 mm
brandduur	2-20 h	breedte	54 mm
lichtstroom	35-350	diepte	27 mm
lichtstroom spot	75	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
afstraalhoek	120 °	garantie	3 jaar
spanningsverzorging	Accu, USB-kabel	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
accutype	lithium-ionen	gewicht	0,22 kg
vermogen accu	2 Ah		