

Scangrip accu-zaklamp TORCH LITE 400

behuizing van aluminium, Lampen:
Hoog rendement-CREE-LED, met
draagband, reikwijdte lamp 120 m,
straalhoek 10 / 60 °, met accu

Artikelnummer: 254571



accu-zaklamp

- ideaal voor inspectie- en montagewerkzaamheden
- diameter x lengte 29 x 163 mm
- behuizing van aluminium
- Lampen: Hoog rendement-CREE-LED
- met draagband
- brandduur 2,5 h
- reikwijdte lamp 120 m
- straalhoek 10 / 60 °
- focusfunctie voor het aanpassen van de lichtval
- oplaadtijd 4 h
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen

- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	oplaadtijd	4 h
type lamp	zaklamp	lamp uitrusting	draagband
geschikt voor (gebruik)	inspectie- en montagewerkzaamheden	lamp functie	focusfunctie
type lamp	CREE LED	materiaal behuizing	aluminium
reikwijdte	120 m	lengte	163 mm
brandduur	2,5 h	diameter	29 mm
lichtstroom	400	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	nee	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
afstraalhoek	10-60 °	garantie	3 jaar
spanningsverzorging	accu	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
accutype	lithium-ionen	gewicht	0,9 kg
vermogen accu	2,6 Ah		