

Rollcart kratwagen

draagvermogen 1500 kg, laadvlak
lengte x breedte 2460 x 1210 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouwconstructies: 4 schotten, 3
wanden neerklapbaar, onderstel
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden



Artikelnummer: 404923

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 1500 kg

kratwagen

- draagvermogen 1500 kg
- laadvlak lengte x breedte 2460 x 1210 mm
- laadhoogte 500 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 schotten, 3 wanden neerklapbaar
- draaischemelbesturing met kogelkrans
- schardissel met valbeveiliging
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

Technische details


transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	kratwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
draagvermogen	1500 kg	oppervlak platform	antislip
constructies	4 schotten	platform uitvoering	Waterdicht
constructies functie	3 wanden neerklapbaar	wagen uitrusting	excl. uitrusting
hoogte constructies	250 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
lengte laadvlak	2460 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	1210 mm	wiellager	kogellager
laadhoogte	500 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal	staal	type rem	automatische rem
hoogte	500 mm	rem functie	werkt op de voorwielen
sturing	draaischemelbesturing met kogelkrans	oppervlak onderstel	m. poedercoating
stuurstang	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
dissel	schaardissel met valbeveiliging	garantie	5 jaar
veiligheidsgreep	ja	gewicht	221 kg

Gerelateerde Producten

203332		trekoog voor handtrekwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203333		trekhaak, met bout, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149422		tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
210710		hydraulische palletheffer, draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

529663		kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		sjorband, spanband eendelig met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje