

fietsophangstelsysteem

lengte 1170 mm, 4 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 65 mm brede wielen, plafondmontage, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 500834



Fietsophangstelsysteem

voor montage aan het plafond

fietsophangstelsysteem

- lengte 1170 mm
- 4 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 65 mm brede wielen
- plafondmontage
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	wielafstand	350 mm
type fietsenrek	fietsophangstelsysteem	opstelling	plafond
lengte	1170 mm	bevestigingstype	plafondmontage
breedte band	65 mm	materiaal	staal
instelplaatsen	4 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
instelplaatsen aantal	4	levering	gedemonteerd
gebruik	eenzijdig	gewicht	4,2 kg

Dit past ook bij ...

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
306237		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 63 l, hoogte x diameter 500 x 400 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie doorbroken
306339		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten
509310		attentiebord, geschikt voor buiten, hoogte x breedte x diepte 960 x 470 x 670 mm, passend voor DIN A2, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig
525474		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in groen, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in groen
531400		borden voor vluchtroutesignalering, verzamelpunt, driehoekig bord, van aluminium, oppervlak reflecterend, hoogte x breedte 400 x 400 mm
532192		rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, vorm rond, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal
975113		overkapping, grondveld, hoogte x breedte x diepte 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, dak van trapeziumplaat, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL9002 grijswit