

RAPIDLIFT chariots de levage/pesage



force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 180 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 98 x 85 mm



Numéro d'article: 507315

RAPIDLIFT Transpalette avec balance

Force 2000 kg

chariots de levage/pesage








- force 2000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 180 mm
- largeur de portée 540 mm
- roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm
- galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 98 x 85 mm
- hauteur de levage 210 mm / hauteur abaissée 90 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- avec balance Éco
- balance avec pile mono sans chargeur
- Convient pour -10 °C à +30 °C
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 180 °
- avec automatisme de descente et de régulation
- longueur 1525 mm

- poids 105 kg

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	longueur	1525 mm
type de chariot de levage	chariots de levage/pesage	braquage	180 °
charge	2000 kg	course rapide	non
longueur de fourche	1150 mm	type de balance	balance Éco
largeur dents de fourche	180 mm	plage de pesage	0-2000 kg
largeur de portée	540 mm	plage de température	-10 °C à +30 °C
commande de levage	manuel/hydraulique	imprimante incl.	non
commande du mécanisme de rouleme	manuel	matériau	acier
hauteur de levage (min.)	90 mm	surface de fourches	finition peinture époxy
hauteur de levage (max.)	210 mm	couleur des fourches	orangé sang // RAL2002
matériau de roulettes pivotantes	caoutchouc	couleur du timon	noir
matériau galets de fourche	polyuréthane	fonction d'abaissement	descente automatique réglable
diamètre des roulettes pivotante	180 mm	Exécution du timon	fonctions levée-neutre-descente
largeur des roulettes pivotantes	50 mm	équipement balance	balance avec pile mono sans chargeur
Diamètre de galets de fourche	85 mm	Poids	105 kg
Largeur de galet de fourche	98 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge

