

RAPIDLIFT rangeerkrik

heflast 3000 kg, hefgedeelte 490 mm

Artikelnummer: 507326



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Rangeerkrik met uit elkaar haalbare pomphefboom






rangeerkrik

- heflast 3000 kg
- hefgedeelte 490 mm
- onderrijdhoogte 135 mm
- schotel Ø 120 mm
- hydraulisch systeem met snelheffunctie en veiligheidsventiel
- gewicht 36 kg
- lengte 660 mm
- hendel afneembaar en demonteerbaar
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyamide-banden
- van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hendel	hendel afneembaar en demonteerbaar
hijswerktuigtype	rangeerkrik	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
heflast	3000 kg	banden	polyamide
hefhoogte	490 mm	materiaal	staal
onderrijdhoogte	135 mm	oppervlak	gelakt
diameter bord	120 mm	kleur	vermiljoen // RAL2002
lengte	660 mm	gewicht	36 kg

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm