

Kappes armoire verticale

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, porte battante vitrée, 2 extensions verticales, 3 niveaux avec tablette en acier, 2 tiroir(s), corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 522546

RasterPlan

KAPPES



Kappes Armoire verticale RasterPlan®

armoire verticale











- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en tôle d'acier
- porte battante vitrée
- avec poignée tournante
- 2 extensions verticales
- extensions rail télescopique, extension 100 %
- force par extension 100 kg
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 2 tiroir(s)
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre

- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL7035 gris clair





Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire modulable	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	porte vitrée	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	tablette réglable au pas	25 mm
profondeur	600 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
équipement armoire	tablettes, tablettes coulissantes, tiroirs	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière	rail télescopique
charge tablette	80 kg	glissière tiroir	rail télescopique
nombre de tiroirs	2 pièce	extension	100 %
capacité de charge de tiroir	110 kg	extension tiroir	100 %
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	blocage d'extension	oui
Nombre d'extensions verticales	2 pièce	verrouillable	oui
charge tablette coulissante	100 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	174 kg
surface de face avant	finition peinture époxy		

Accessoires

522553		tablette en acier pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522554		Tablette couliss. pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522555		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522556		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522557		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522558		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522559		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522560		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522564		blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge