

Toyota pallethefwagen BT LEVIO

draagvermogen 1400 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 156 mm,
aandrijfwiel met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 70 x 230 mm,
vorkrollen enkel met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 100 x 85 mm

Artikelnummer: 524094



TOYOTA
MATERIAL HANDLING

Toyota BT elektrische palletwagen BT LEVIO

Draagvermogen 1400 kg

pallethefwagen

- draagvermogen 1400 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 156 mm
- draagbreedte 550 mm
- aandrijfwiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 230 mm
- vorkrollen enkel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 100 x 85 mm
- steunwiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 125 mm
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 1 kW
- rijmotor 1 kW
- activering met pincode, met nooduitschakeling
- rijnsnelheid met last 6 km/h, zonder last 6 km/h
- stijgvermogen met last 8 %, zonder last 18 %
- eenvoudig te onderhouden Curtis-rijbesturing


- met batterij 24V/150 Ah
- met geïntegreerde oplader
- lengte 1631 mm
- gewicht 458 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte steunwiel	50 mm
hefwagentype	pallethefwagen	lengte	1631 mm
draagvermogen	1400 kg	draaicirkel	1420 mm
lengte vork	1150 mm	snelheffing	nee
vorkbreedte	156 mm	spanningsverzorging	batterij 24V/150 Ah
draagbreedte	550 mm	oplader	24 V/30 A
bediening heffing	elektrisch	vermogen rijmotor	1 kW
bediening wielonderstel	elektrisch	vermogen hefmotor	1 kW
hefhoogte (min.)	85 mm	rijnsnelheid met last	6 km/h
hefhoogte (max.)	205 mm	rijnsnelheid zonder last	6 km/h
materiaal aandrijf wiel	polyurethaan	stijgvermogen met last	8 %
materiaal vorkwielen	polyurethaan	stijgvermogen zonder last	18 %
materiaal steunwiel	polyurethaan	type rem	elektronische rem, automatische parkeerrem
vorkrol	enkel	lastzwaartepunt	600 mm
diameter aandrijf wiel	230 mm	wiegfunctie	nee
breedte aandrijf wiel	70 mm	kleur lijst	oranje
diameter vorkwiel	85 mm	kleur vork	zwart
breedte vorkwiel	100 mm	gewicht	458 kg
diameter steunwiel	125 mm		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood

407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten