

## dérouleur de tuyaux

boîtier ouvert, longueur de tuyau 10 m, pour air comprimé, eau, 20 bar, DN 6

Numéro d'article: 525989



## Enrouleurs de tuyaux

### pour eau et air comprimé

dérouleur de tuyaux

- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu
- boîtier ouvert
- longueur de tuyau 10 m
- pour air comprimé, eau
- 20 bar
- DN 6
- raccordement 1/4"
- hauteur de construction 389 mm
- enrouleur de tuyaux avec 4 roulettes de guidage pour réduire l'abrasion du tuyau
- le ressort permet plusieurs blocages par tour
- pour fixation murale
- résistance la température jusqu'à 100 °C

## Détails techniques

équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	installation	mur
type de boîtier	ouvert	matériau	acier

longueur de tuyau	10 m	surface	finition peinture époxy
Diamètre intérieur	DN 6	couleur	bleu
raccordement	1/4"	tuyau/câble incl.	oui
fluide	air comprimé, eau	résistant à la chaleur	jusqu'à 100 °C
pression max.	20 bar	Poids	11,9 kg
hauteur de construction	389 mm		

## Accessoires

159177		Plaque de fixation pivotante pour dérouleur de tuyaux, pour dérouleur de tuyaux, boîtier ouvert
--------	--	---

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm