

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 100 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 125 x 31 mm, moyeu avec roulement à billes, double blocage, jante en plastique, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 70 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526469



## BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 125 x 31 mm
- moyeu longueur x Ø 36,5 x 8 mm
- espacement des trous des vis 75x45 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à billes
- double blocage
- jante en plastique
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 70 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	oui
type de roulettes	roulette pour appareils	hauteur totale	162,5 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	36,5 mm

charge	100 kg	trou de moyeu	8 mm
pneumatique	TPE	largeur de roue	31 mm
Ø de roue	125 mm	portée	44 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	Non tachante
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	95 mm
élément de fixation	panneau	largeur de plaque	70 mm
conducteur d'électricité	non	distance trou de vis	75x45 mm
matériau de boîtier	acier	Ø de trou de vis	9 mm
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	double blocage	Poids	1,98 kg

## Accessoires

526458



roue, force 100 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 125 x 31 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, jante avec pare-fils

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés