

1 x 2000 W  
1 x 1500 W



## Induktionskocher IK 35dp

- 2 Platten - getrennt schaltbar
- Kochfläche Schott Ceran, Gehäuse Kunststoff
- Digitalanzeige
- Digitale Zeitschaltuhr
- Zeiteinstellung bis 180 Minuten, mit 5 Minuten Intervallen
- 10 Leistungsstufen (500 - 2000 W / 600 - 1500 W)
- 10-stufige Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C, mit 20 °C Intervallen
- Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Maße: B 605 x T 360 x H 60 mm
- EAN 4015613504988
- **Best.-Nr. 105.836S**



## Induction cooker IK 35dp

- 2 plates - separately controllable
- Schott Cerane hob, plastic body
- Digital display
- Digital timer
- Time setting up to 180 minutes, with 5 minutes intervals
- 10 power levels (500 - 2000 W / 600 - 1500 W)
- 10-level temperature setting
- Temperature range: 60 °C - 240 °C, with 20 °C intervals
- Power: 3,5 kW / 230 V
- Electronic overheating protection
- Size: W 605 x D 360 x H 60 mm
- EAN 4015613504988
- **Code-No. 105.836S**



## Plaque à induction IK 35dp

- 2 zones à enclenchement séparé
- Surface en vitrocéramique Schott, boîtier synthétique
- Affichage digital
- Minuterie digitale jusqu'à 180 minutes, avec intervalles de 5 minutes
- 10 niveaux de puissance (500 - 2000 W / 600 - 1500 W)
- 10 niveaux de réglage de température
- Plage de température : 60 °C - 240 °C, avec intervalles de 20 °C
- Puissance : 3,5 kW / 230 V
- Thermostat de sécurité électronique
- Dimensions : L 605 x P 360 x H 60 mm
- EAN 4015613504988
- **Code-No. 105.836S**