


Einschübe: 3 x 1/2 GN
 Insertions: 3 x 1/2 GN
 Contenance : 3 x GN 1/2



Heißluftofen AT110



- Gehäuse und Garraum Edelstahl
- Temperaturschalter: 0 °C bis 300 °C
- Zeitschalter: 0 bis 120 Minuten
- Aufheizzeit: ca. 3 Minuten (180 °C)
- Tür mit Doppelscheibe
- Einschübe: 3 x 1/2 GN
- Abstand zwischen den Rosten 70 mm
- Anschlusswert: 2,7 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 460 x T 570 x H 460 mm
- Inklusive 3 Roste, B 325 x T 265 mm

GTIN 4015613496924
 Art.-Nr. 120789

Convection oven AT110



- Body and cooking chamber made of stainless steel
- Temperature switch: 0 °C to 300 °C
- Timer: 0 - 120 minutes
- Heating up time: approx. 3 minutes (180 °C)
- Double glazed door
- Insertions: 3 x 1/2 GN
- Distance between grids 70 mm
- Power: 2,7 kW / 230 V 50/60 Hz
- Size: W 460 x D 570 x H 460 mm
- Includes 3 grids, W 325 x D 265 mm

GTIN 4015613496924
 Code-No. 120789

Four à convection AT110



- Entièrement en acier inoxydable
- Plage de température : de 0 °C à 300 °C
- Minuterie : 0 - 120 minutes
- Montée très température : env. 3 minutes (180 °C)
- Porte à double vitrage
- Contenance : 3 x GN 1/2
- Espacement entre grilles 70 mm
- Puissance : 2,7 kW / 230 V 50/60 Hz
- Dimensions : L 460 x P 570 x H 460 mm
- 3 grilles inclus, L 325 x P 265 mm

GTIN 4015613496924
 Code-No. 120789