

Allgemein

Artikelnummer	PTD210VPZG1
Max. Druckauflösung	180 dpi
Max. Druckhöhe	9 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
Schneideeinheit	Manuell
Tastatur	QWERTZ mit separatem Ziffernblock
Anzahl Tasten	62
LC-Display	1 Zeile à 15 Zeichen Grafik-Display (monochrom)
Druckmethode	Thermotransfer
Farbe	schwarz

Verbrauchsmaterial

TZe-Schriftbänder	3,5/6/9/12 mm
-------------------	---------------

Funktionen

Max. Arbeitsspeicher pro Etikett	80 Zeichen
Phrasenspeicher	2.400 Zeichen (30 Speicherplätze)
Einstellbare Etikettenlänge	Automatisch, 30-300 mm Musteretiketten: 30-999 mm
Max. Anzahl Zeilen	2 Zeilen
Druckvorschau	Ja (Text, Layout, Etikettenlänge)
Vertikaldruck/ Spiegeldruck	Ja
Nummerierung	1-9 (Ziffern)
Mehrfachausdruck	1-9
Randeinstellungen	Voll, Halb, Schmal, Kettendruck
Tabfunktion	Ja (Länge: Automatisch, 1-100 mm)

Etikettengestaltung

Textetiketten	10 Vorlagen
Musteretiketten	7 Vorlagen
Zeichen/Symbole	825/617
Schriftarten	14 (Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Istanbul, Sofia, Germany)
Schriftstile	9 (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv + Fett, Kursiv + Umriss, Kursiv + Schatten 1)
Linien	Unterstreichen
Schriftgrößen	3 (Groß, Mittel, Klein)
Schriftbreiten	3 (Normal, x 1/2, x 2)
Textausrichtung	Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
Rahmen	97

Sonstiges

Sprachen	20
Wechsel Einheit	Ja (mm/Zoll)
Stromversorgung	6x AAA Alkaline/wiederaufladbar (LR03/HR03) (nicht enthalten) Netzadapter AD-24ES
Automatische Stromabschaltung	Ja
Gewicht	490 g
Abmessungen (B x T x H)	157 x 149 x 68 mm
Lieferumfang	Beschriftungsgerät PT-D210 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) Netzadapter Hartschalenkoffer