

## ADB Werkbank



Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Schutzlasierung, Traglast 500 kg, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 6 Schubladen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau



Artikelnummer: 272377



### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Schutzlasierung
- Plattenstärke 50 mm
- Traglast 500 kg
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 6 Schubladen
- Schubladen Höhe 1x50 mm/3x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 450 x 610 mm
- Traglast je Schublade 60 kg
- Schubladen rollengelagert, Auszug 90 %
- Mit Auszugssperre
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit Beschriftungsleiste mit Papierstreifen und Folie












- Konstruktion aus Vierkantstahlrohr (50 x 50 mm), stabil verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage

## Technische Details

|                          |                                    |                          |   |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Möbeltyp                 | Tisch                              | Auszugsführung Schublade | rollengelagert                                      |
| Tischtyp                 | Werkbank                           | Auszugssperre            | ja  |
| Gestellausführung        | 4 Füße                             | abschließbar             | ja  |
| Höhe                     | 850 mm                             | Griff                    | durchgehender Griffleiste                           |
| Breite                   | 1500 mm                            | Beschriftungsfeld        | Beschriftungsleiste                                 |
| Tiefe                    | 750 mm                             | Material Platte          | Buche-Massivholz                                    |
| Stärke Platte            | 50 mm                              | Oberfläche Platte        | schutzlasert  |
| Traglast                 | 500 kg                             | Material Gestell         | Stahl   |
| höhenverstellbar         | nein                               | Oberfläche Gestell       | pulverbeschichtet                                   |
| elektrisch leitend       | nein                               | Farbe Gestell            | lichtgrau // RAL7035                                |
| Werkbank Ausstattung     | 6 Schubladen                       | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet                                   |
| Schubladen Anzahl        | 6 Stück                            | Farbe Front              | anthrazitgrau // RAL7016                            |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x50 mm/3x100 mm/1x150 mm/1x200 mm | Material Verarbeitung    | verschweißt   |
| Nutzbreite Schublade     | 450 mm                             | fahrbar                  | nein  |
| Nutztiefe Schublade      | 610 mm                             | Anlieferung              | zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage |
| Schubladentraglast       | 60 kg                              | Gewicht                  | 119 kg  |
| Auszug Schublade         | 90 %                               |                          |   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung                                   |
| 221388 |  | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9  |
| 227889 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft               |
| 235352 |  | Universalmesser, Klingenhöhe 18 mm, in silber, mit automatisch arretierendem Vorschub   |
| 235919 |  | Tischwaage, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 252 x 200 mm, Wägebereich von 8 bis 15 kg, Ablesbarkeit in 1 g Schritten          |
| 236343 |  | Luftpolsterfolie, Lieferung als Rolle, alle 500 mm perforiert, Rollen Länge x Breite 50 m x 500 mm, Aus LDPE, 2-lagig, In transparent |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 369099 |  | Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in blau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in blau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung |
| 552845 |  | Erste-Hilfe-Schild, Erste-Hilfe, Aufkleber, aus Folie, Oberfläche langnachleuchtend, Höhe x Breite 150 x 150 mm  |
| 565665 |  | Faserschreiber für Prüfplakette, Feinstrich, in schwarz  |