


Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME2, met tubus, vrij uit te rusten,
roestvast staal
Artikelnr. 7427095



Vierkante vloerdoos voor toepassing in nat onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor lege buizen (M20/25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiediepte is 110 mm, in hoogte verstelbaar tot + 20mm. Er kunnen maximaal twee Module 45®-contactdozen worden ingebouwd. Tot twee modulaire data-modules (Keystone) kunnen met optionele montagedragers worden ingebouwd.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens


Bestelnr.	7427095
Type	UDHOME2 VF
Dimensie	140x140x110
Materiaal	RVS, roestvast materiaal A2
Materiaal-afk.	A2
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	315,00 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME2, met tubus, vrij uit te rusten,
roestvast staal
Artikelnr. 7427095



Technische gegevens



Lengte	140,00 mm
Breedte	140,00 mm
Afmeting h	110,00 mm
Breedte buitenmaat	140,00 mm
Breedte inbouwmaat	140,00 mm
Lengte buitenmaat	140,00 mm
Lengte inbouwmaat	140,00 mm
Aantal inbouwdozen	0,00
Beschermraam vloerbekleding	<input type="checkbox"/>
Vloeronderhoud	nat
Uitvoering	vierkant
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbouwdiepte	110,00 mm
Vloerhoogte	110-130 mm
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor nat onderhoud	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor inbouw in holle vloer	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor ondervloerkanaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Met uitsparing vloerbekleding	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP45