

Edge Grafiet 520lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 623351
EAN: 7021986233513



Elektrisch

System wattage: 10W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 520lm
Werkzaamheid: 52 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Helder glas
Bundelhoek: 110°/110°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 320
Hoogte (mm) H: 60
Diepte (D): 103
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.04 / 1.7

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 330 x 120 x 70



7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 5 1 3