


# Előrajzoló és tusírozó lapok

## Sorozat 902

Öntöttvas síklap, merev mégis könnyű kivitelben.

Jellemzői:

- Speciális, nagy kopásállóságú acélöntvényből.
- Mérőfelület DIN 876 szerint. Mart külső él.



902-304

No.	Pontosság	Megjegyzés	Méret [mm]	Tömeg [kg]
902-301	Grade 1	Pontossági osztály 1	300 x 300 x 85	15
902-302	Grade 1	Pontossági osztály 1	400 x 400 x 90	35
902-303	Grade 1	Pontossági osztály 1	500 x 400 x 100	40
902-304	Grade 1	Pontossági osztály 1	600 x 500 x 120	65
902-305	Grade 1	Pontossági osztály 1	800 x 500 x 140	95
902-306	Grade 1	Pontossági osztály 1	1000 x 750 x 170	210
902-307	Grade 1	Pontossági osztály 1	1200 x 800 x 180	230
902-308	Grade 1	Pontossági osztály 1	1500 x 1000 x 200	490
902-309	Grade 1	Pontossági osztály 1	2000 x 1000 x 220	780
902-101	Grade 3	Pontossági osztály 3	300 x 300 x 85	15
902-102	Grade 3	Pontossági osztály 3	400 x 400 x 90	35
902-103	Grade 3	Pontossági osztály 3	500 x 400 x 100	40
902-104	Grade 3	Pontossági osztály 3	600 x 500 x 120	65
902-105	Grade 3	Pontossági osztály 3	800 x 500 x 140	95
902-106	Grade 3	Pontossági osztály 3	1000 x 750 x 170	210
902-107	Grade 3	Pontossági osztály 3	1200 x 800 x 180	230
902-108	Grade 3	Pontossági osztály 3	1500 x 1000 x 200	490
902-109	Grade 3	Pontossági osztály 3	2000 x 1000 x 220	780

# Gránit derékszög 90°

## Sorozat 972

Gránit 90° derékszög jellemzői:

- Derékszög fekete gránitból, kétoldalon finoman köszörülve.
- Kemény és kopásálló kivitel.



972-106

No.	Hossz mm	Szélesség [mm]	Tömeg [kg]
972-106	300 x 200	50	6,5
972-107	400 x 250	50	10
972-108	500 x 300	60	17
972-109	600 x 400	70	30



## Specifikáció

Pontosság	DIN 876 szerint 1-es osztály: hántolt 3-as osztály: gyalult
-----------	---

## Specifikáció

Pontosság	Grade 00
Síklapúság	DIN 876
Merőlegesség	DIN 875
Szállítva	Fadobozban, gyári bizonyítvánnyal szállítjuk.