

**Artikelnummer:** 125070

**Kurzbeschreibung:** Etagewagen met rooster, 3 etages, L 1200 x B 800 mm

**Langbeschreibung:** Etagewagen met rooster, 3 etages, laadvlak L 1000 x B 640 of L 1200 x B 740 mm: De gaaswagen met driezijdige gaasbodem biedt veel ruimte dankzij drie legborden en een laadvlak van 1000 x 640 mm of 1200 x 740 mm. De maaswijdte van het rooster is 200 x 200 mm. De twee stuur- en blokwielen zijn voorzien van TPE-banden, de stuurwielen zijn extra geremd. Het frame van de gaaswagen bestaat uit 27 mm dikke stalen buis met een hoogwaardige poedercoating. De hoekijzeren constructie in de zijwanden biedt plaats aan in totaal zes planken, waarvan er drie standaard zijn voorzien. De legborden zijn gemaakt van houten panelen in beukenhout. Een vloer kan tot 80 kg dragen, de maximale belastbaarheid is 600 kg. <b>Meer details:</b><ul><li> Met 3-zijdig raster en onderstel van MDF </li><li> Maaswijdte van 200 x 200 mm</li><li> 2 Zwenkwielen en 2 bokwielen met TPE-banden</li><li> Beide stuurwielen zijn voorzien van extra remmen</li><li> Het frame bestaat uit 27 mm dikke stalen buis met een hoogwaardige poedercoating. </li><li> De haakse ijzerconstructie in de zijwanden (afstand 215 mm) biedt plaats aan 6 legplanken van beukenhouten panelen met een beukenhouten afwerking</li><li> 3 legplanken worden standaard meegeleverd</li><li> Kleur: blauw (RAL 5010)</li><li> Draagvermogen: 600 kg</li><li> Draagvermogen van de legborden: ca. 80 kg</li><li> Afstand tussen de planken: 215 mm</li><li> Wiel ø: 200 mm</li><li> Laadhoogte onderste plank: 280 mm</li><li> Hoogte: 1880 mm</li><li> Afmetingen wagen (B/D): 1200 x 700 mm, afmetingen van de laadruimte (B/D): 1000 x 640 mm, gewicht: 75 kg</li><li> Afmetingen wagen (B/D): 1400 x 800 mm, afmetingen van de laadruimte (B/D): 1200 x 740 mm, gewicht: 93 kg</li></ul>

