

M23 12 Male -C



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 112 3001
Beschreibung	M23 12 Male -C
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09151123001

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Signal
Komponente	Einsätze

Ausführung

Anschlussart	Crimpschluss
Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	12
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen. 12x 1 mm

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 1,5 mm ²
Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung	200 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	weiß
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	5
Nettogewicht	1 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
eCl@ss	27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder