

## Han® S 120 FC CRT 25 mm<sup>2</sup>



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 93 000 8262
Beschreibung	Han® S 120 FC CRT 25 mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09930008262">https://b2b.harting.com/09930008262</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han® S
Bezeichnung	Han® S 120
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	Buchsenkontakt

### Ausführung

Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte
Hinweise	Gummihülse zwingend erforderlich! Bitte separat bestellen.

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 4
Betriebsstrom	≤120 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	22 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188761
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder