



**AZT-A 524 510 / AZT-A 524 410**



**AZT-I 524 510 / AZT-I 524 410**

**Merkmale:**

- elektronischer Feuchtraum-Temperaturregler
- Außen- oder Inneneinstellung


**Characteristics:**

- *Electronic for humid rooms temperature controller*
- *Exterior and interior adjustment*

**Allgemeine technische Daten | General technical data**

Bestellbez.   Type	AZT-A 524 510	AZT-A 524 410	AZT-I 524 510	AZT-I 524 410
Artikel-Nr.   Article No.	0524 60 140 510	0524 60 141 410	0524 61 140 510	0524 61 141 410
Temperaturbereich Temperature range	5 ... 35°C	-15 ... 15°C	5 ... 35°C	-15 ... 15°C
Kontakt (Relais) Contact (Relay)	1 Wechsler, potentialfrei 1 change-over, voltage-free	1 Wechsler, potentialfrei 1 change-over, voltage-free	1 Wechsler, potentialfrei 1 change-over, voltage-free	1 Wechsler, potentialfrei 1 change-over, voltage-free
Betriebsspannung Operating voltage	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Schaltstrom Switching current	10 (4) A	10 (4) A	10 (4) A	10 (4) A
Anzeigelampe Indicator lamp	Heizung EIN calling for heat	Heizung EIN calling for heat	Heizung EIN calling for heat	Heizung EIN calling for heat
Temperaturfühler Temperature sensor	NTC, intern NTC, internal	NTC, intern NTC, internal	NTC, intern NTC, internal	NTC, intern NTC, internal
Schutzart/Schutzkl. (plombierbar) Protection class of housing (sealable)	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20 ... 40°C	-20 ... 40°C	-20 ... 40°C	-20 ... 40°C
Maße Dimensions	91 x 91 x 53 mm	91 x 91 x 53 mm	91 x 91 x 45,5 mm	91 x 91 x 45,5 mm
Einstellskala Setting scale	Außenskala outside scale	Außenskala outside scale	Innenskala inside scale	Innenskala inside scale

**Schaltzeichnung | Wiring diagram**



**AZT-A 524 510 / AZT-A 524 410 / AZT-I 524 510 / AZT-I 524 410**