



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | Harmony 9001K |
| Produkt- oder Komponententyp | Frontelement für Leuchtmelder |
| Kurzbezeichnung des Geräts | K |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|--|
| Blendenmaterial | Metall |
| Montagedurchmesser | 30 mm |
| Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe | Ohne Tastenschild |
| Lampenfassung | BA 9s |
| Versorgung des Leuchtmittels | Volle Spannung 24 V Volle Spannung 28 V |
| Schraubenkopfform | Rund |
| Lichtquelle | Glühlampe |
| Betriebsmodus | Normal |
| [UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung | 24-28 V |
| Versorgung des Leuchtmittels | Volle Spannung |
| Größe | 30 mm |

Montage

| | |
|-------------------------|--|
| Produktzertifizierungen | CSA LR25490 Klasse 3211 03 UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR CE |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,826 cm |
| VPE 1 Breite | 5,842 cm |
| VPE 1 Länge | 9,398 cm |
| VPE 1 Gewicht | 131,542 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|