


Safe-STAT® Lagersichtkästen / Safe-STAT® stackable plastic bins



Polyethylen / polyethylene



Aufhängeleiste / hanging rack



Etikettenhalter / label holder



Glatte Innenwände / smooth inner walls



Griffmulde, vorn / front recessed grip



Griffmulde, hinten / rear recessed grip



Rippenverstärkung / reinforced ridges



Stapelrand / stacking edge

Gelbe Lagersichtkästen / yellow stackable plastic bins		mit hinterer Griffmulde / with rear recessed grip		mit Aufhängeleiste für Schlitzplatten / with mounting rail for slotted panels			
Abmessungen / dim. (mm): 500 x 300 x 250		350 x 200 x 200		290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
Bestellnr. / order-no.: H-216-32330-1G		H-216-32330-3G		H-216-32330-5G	H-216-32330-6G	H-216-32330-7G	H-216-32330-8G
Preis / price € 29,78		€ 14,14		€ 6,48	€ 5,92	€ 2,72	€ 1,73

Rote Lagersichtkästen / red stackable plastic bins		mit hinterer Griffmulde / with rear recessed grip		mit Aufhängeleiste für Schlitzplatten / with mounting rail for slotted panels			
Abmessungen / dim. (mm): 500 x 300 x 250		350 x 200 x 200		290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
Bestellnr. / order-no.: H-216-32330-1R		H-216-32330-3R		H-216-32330-5R	H-216-32330-6R	H-216-32330-7R	H-216-32330-8R
Preis / price € 29,56		€ 14,06		€ 6,46	€ 5,90	€ 2,72	€ 1,73

Eurobehälter / tote boxes

Material: dauerhaft volumenableitfähiges Polypropylen (PP)
 Farben: gelb, rot
 Ableitwiderstand: ca 10⁹ Ω
 Abmessungen: Paletten-Modulmaße (400 x 300 mm + 600 x 400 mm)
 Eigenschaften: stapelbar, geschlossene Griffmulde, ESD-Symbol

material: permanently volume dissipative polypropylene
 colours: yellow, red
 resistance to ground: 10⁹ Ω approx.
 dimensions: pallets module dim. (400 x 300 mm + 600 x 400 mm)
 specifications: stackable, closed recessed grips, ESD symbol

Außenabm. / external dim. / Grundfläche / base size	Höhe / height	Innenabmessungen / internal dimensions (L x B x Nutzhöhe / L x W x effective height)	Bestellnr. / order-no.:	Preis / price
400 x 300 mm	120 mm	355 x 255 x 115 mm	H-16W-43120	€ 23,38
	170 mm	355 x 255 x 165 mm	H-16W-43170	€ 26,18
600 x 400 mm	220 mm	355 x 255 x 217 mm	H-16W-43220	€ 33,18
	120 mm	555 x 355 x 115 mm	H-16W-64120	€ 37,87
	170 mm	555 x 355 x 165 mm	H-16W-64170	€ 43,89
	220 mm	555 x 355 x 215 mm	H-16W-64220	€ 50,61

Deckel / top cover		Bestellnr. / order-no.:	Preis / price
Außenabm. / external dim.			
400 x 300 mm		H-16W-4030	€ 11,06
600 x 400 mm		H-16W-6040	€ 18,76



Bitte Best.-Nr. am Ende mit "G" für gelb oder "R" für rot ergänzen. / Please complete order-no. with "G" yellow or "R" for red.
 Bsp. / e.g.: H-18S-64420-G