

SIVACON S4 Einsteckleiste H: 1800mm



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Einsteckleisten
Ausführung des Produkts	ohne HSS oben
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Bauform	Bausatz
RAL-Farbnummer	sonstige
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Nein
• Schloss	Nein
Höhe	1 800 mm
Breite	42 mm
Tiefe	40 mm
Einbaubreite / für Schaltschrankeinbau	42 mm
Einbautiefe / für Schaltschrankeinbau	40 mm
Form / der inneren Unterteilung	
• Form 2a	Nein
• Form 2b	Nein
• Form 3a	Nein
• Form 3b	Nein
• Form 4a	Nein
• Form 4b	Nein
Einbaulage	vertikal
Nettogewicht	4 kg
Material	Stahlblech
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	U
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-0BA83>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ3000-0BA83>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8PQ3000-0BA83](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ3000-0BA83)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



