

# Manometer MA-27-16-R1/8

Teilenummer: 541733

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Anzeigebereich [bar]	0 ... 16 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	27
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 16 bar
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	PA-verstärkt
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	PA-verstärkt
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	8 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Sauerstoff kein Azetylen