

Ø 2 mm-Abgreifer



Ø 2 mm Test Clips

Pinces Ø 2 mm

XKK-200



Max. 6 mm
Klemmweite
Clamping limit
Ouverture



Abgreifklemme aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul mit Feindrahtfläche. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Test clip, made of brass, with all-round insulation. Toothed gripping jaws with fine-wire clamping surface. Ø 2 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Pince crocodile en laiton parfaitement isolée. Mâchoires acérées et surface de contact pour conducteur fin. Equipée, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 2 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau rigide.

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée | | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|

XKK-200

65.9188-*

600 V, CAT III / 10 A



21 22 23

