



## INAP-Defender Schutzhelm nach EN 397

### Einsatzbereiche

- Baustellen
- Industriebetriebe
- Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist, u.v.a.

### Helmschale

- aus Polyethylen (PE)
- komfortable Passform mit tief in den Nacken gezogener Helmschale
- seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör
- Regenrinne
- Belüftungslöcher

### Innenausstattung

- 4- oder 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
- stark abgewinkeltes Nackenband
- austauschbares, umlaufendes Schweißband

### Zusatzprüfung

- Kälteprüfung bis -30 °C

### Einsatzdauer

- bis 5 Jahre

### Größe / Einstellung

- I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten

### Gewicht Helmschale

- ca. 255 g

### Verpackung

- max. 30 Stück pro Modell bzw. Farbe / Karton

### Veredelung

- Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie
- Reflexstreifen, Materialeinfärbung in Sonderfarbe bzw. nachleuchtend

### Logoflächen

- Stirn: ca. 60 x 40 mm / Seite: ca. 80 x 20 mm

### Zubehör (optional)

- Kinnriemen, Drehverschluss zur Größeneinstellung, Gehörschutz, Gesichtsschutz

### Farben

Artikelnummern

#### Schwefelgelb / RAL1016

4-Punkt-Gurt 11601016  
6-Punkt-Gurt 11651016

#### Signalweiß / RAL9003

4-Punkt-Gurt 11609003  
6-Punkt-Gurt 11659003

#### Verkehrsorange / RAL2009

4-Punkt-Gurt 11602009  
6-Punkt-Gurt 11652009

#### Minzgrün / RAL6029

4-Punkt-Gurt 11606029  
6-Punkt-Gurt 11656029

#### Karminrot / RAL3002

4-Punkt-Gurt 11603002  
6-Punkt-Gurt 11653002

#### Signalblau / RAL5005

4-Punkt-Gurt 11605005  
6-Punkt-Gurt 11655005

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörtartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststr. 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de

Sicherheit durch

Qualität 