


META

Palettenregal - Anbaufeld

MULTIPAL

Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 2785 x 1100 mm, Fachlast 2405 kg, 4 Lagerebenen mit Traversen, 12 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 800 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 162156



Das Lagersystem



META Palettenregal MULTIPAL

Anbauregal

Palettenregal - Anbaufeld

- Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 2785 x 1100 mm
- Feldlast 7215 kg
- Fachlast 2405 kg
- 4 Lagerebenen mit Traversen
- 12 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 800 kg
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- 5 Jahre Garantie
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/2 bestätigt

Technische Details

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| Möbeltyp | Regal | Nutzung | beidseitig |
| Regaltyp | Palettenregal | Böden- / Ebenentyp | Traversen |
| Regalfeld | Anbaufeld | Böden / Ebenen Stabilität | geschlossene Kastenprofile |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Höhe | 4400 mm | Oberfläche Traversen | kunststoffbeschichtet |
| Breite | 2785 mm | Farbe Traversen | rotorange // RAL2001 |
| Tiefe | 1100 mm | Farbe Ausführung | rotorange/verzinkt // RAL2001 |
| Fachlast | 2405 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Feldlast | 7215 kg | Zertifizierung | GS |
| Stellplätze | 12 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Lagerebenen Anzahl | 4 Stück | Zertifizierung RAL-RG | RAL-RG 614/2 |
| Einlagerung | längs | Gewicht | 124,787 kg |

Zubehör

509112



Palettenregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 2870 x 1100 mm, Fachlast 2405 kg, 3 Ebene(n) mit Traversen, 12 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 800 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Dazu passt auch ...

213058



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm

216175



Paletten-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1040 x 620 x 510 mm, Für Packstücke bis 500 kg

217213



EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen

991754



Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß