


## Blume Förderanlagen Kurve 45 ° für Rollenbahn



Tragrolle aus Stahl,  
Rollendurchmesser 50 mm,  
Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 75 mm



Artikelnummer: 425983



## Blume Förderanlagen Leichte Rollenbahn - Einzelelement

### Kurve 45°

Kurve 45 ° für Rollenbahn




- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahnbreite 300 mm
- Breite 340 mm
- Achsabstand 75 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 500 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

### Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutbreite bis	500 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	225 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	75 mm
Biegung	45 °	Rahmenhöhe	70 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenbreite	20 mm
Material Rolle	Stahl	Material Rahmen	Stahl

Durchmesser Rolle	50 mm	Rahmenoberfläche	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	300 mm	Gewicht	22 kg
Breite	340 mm		

## Zubehör

429248		Seitliche Führung für Kurve für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf
510321		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
510326		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau