

## Innovative Schlosstechnik

**14444PE-ZF, 14446PB-ZF, 14546PB-SV-ZF, 14544PE-SV-ZF-(TF)**

### sFlipLock ZF (zweiflügelig)

### Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

**Panikfunktion: B, B-SV (selbstverriegelnd), E, E-SV(selbstverriegelnd)**

**Standardfunktion mit Wechsel**

1 Langriegel kobiniert mit 1 Kippfalle (mit Geräuschkämmung)

Leichtes öffnen auch unter Druck

- Die [Flip-] Kippfalle garantiert jederzeit eine leichte Entriegelung, auch bei Verzug der Türe
- Optional mit Tagesfunktion
- Kombinierbar mit elektronischen Beschlägen
- Universell einsetzbar für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- und Kunststofftüren
- Einpunktverriegelung mit 1 Langriegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle
- Riegelvorschub 1-tourig, je 20 mm
- **Dornmasse:** 30; 35; 40; (45); (55); 60; (65); 70; 80 mm
- Distanz RZ-94 / PZ-92 mm
- Stulp, [Flip-] Kippfalle, Nuss und Riegel aus Edelstahl
- Stulpvarianten:  
Edelstahl Rundstulp 320 x 18r; 20r; Dicke 3 mm  
Edelstahl Flachstulp 320 x 24e; Dicke 3 mm oder als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm
- **Die Funktionbeschriebe der Schlostypen finden Sie auf den Datenblätter der Homepage unter sFlipLock mechanisch.**

#### Zubehör:

- **VariFlex:** Verstellbare Lappen-, Winkel-, Flach- und U-Schliessblech
- **ProfiFlex:** Profil-Einfrässchliessbleche für den Holzbereich
- **Zu diesem Schloss braucht es einen Gegenkasten:**  
24413-M, 24413-H, 24413-M-TF, 24413-H-TF  
Optional: 24473-M, 24473-H, 24473-M-TF, 24473-H-TF alle mit Überwachungskontakten

#### Anwendungsbereich:

##### Zweiflügige Vollpaniktüren

Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Industriebereich und öffentliche Gebäude, auch in Kombination mit elektronischen Beschlägen wie beispielsweise der eBar.



07/2015

**MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG**  
**CH-4245 Kleinlützel**

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77  
www.msl-lock.com info@msl-lock.com



\* in Prüfung

\*\*TF nicht Brandschutz geprüft

# Innovative Schlosstechnik

14444PE-ZF, 14446PB-ZF, 14546PB-SV-ZF, 14544PE-SV-ZF (TF)

**sFlipLock ZF (zweiflügelig)**

**Panik-Sicherheits-Einsteckschloss**

Panikfunktion: B, B-SV(selbstverriegelnd), E, E-SV (selbstverriegelnd)

Standardfunktion mit Wechsel

1 Kippfallen, kombiniert mit 1 Langriegel

Leichtes öffnen auch unter Druck  
(mit Geräuschdämmung)





Abbildung: DIN links

Unterlage zu Stulp  
24mm eckig  
Stärken 1.5/2 und 3mm

**Bestellangaben:**



14444PE-ZF.6/7 / 14446PB-ZF.6.7 / 14546PB-SV-ZF.6.7 / 14544PE-SV-ZF.6.7  
 Dornmass: 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 18, 20 Rundstulp / 9, INOX matt  
 14444PE-ZF.6/7 / 14446PB-ZF.6.7 / 14546PB-SV-ZF.6.7 / 14544PE-SV-ZF.6.7  
 Dornmass: 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / Flachstulp oder  
 als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm / 9, INOX matt

07/2015