

KEL-DP rund

Kabeldurchführungsplatten



Anbringung

IP65

Produktbeschreibung

Die Baureihe KEL- DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit Stopfen ST (Seite 33) wieder verschlossen werden.

Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Vorteile

- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Geeignet für Blechstärken 1.5 - 4.0 mm

Spezifikationen

Material	Elastomer
Farbe	<input type="checkbox"/> grau (ähnlich RAL 7035) <input type="checkbox"/> schwarz
Brandklasse	UL94-Vo, selbstverlöschend
Schutzart	IP65
Temperatur	- 40°C bis + 90°C (statisch)
Eigenschaften	Halogenfrei, silikonfrei
Ausbruchmaß	Metrische Standardausbrüche

Typ A: Für Blechstärken 1.5 - 2.5 mm
 Typ B: Für Blechstärken 2.8 - 4.0 mm

Zubehörteile

KEL-AD Anbaugehäusedeckel Seite 46
 FP Flanschplatten Seite 124 - 129

Typ	Best.Nr. Typ A	Best.Nr. Typ B	Anzahl Leitungen	Ausbruch	Außendurchmesser DA	VE
KEL-DP 25 4	<input type="checkbox"/> 43533 <input type="checkbox"/> 50533	-	4× max. 8.0 mm	∅ 25	32 mm	10
KEL-DP 25 6	<input type="checkbox"/> 43531 <input type="checkbox"/> 50531	-	4× max. 5.2 mm 2× max. 9.4 mm	∅ 25	32 mm	10
KEL-DP 32 10	<input type="checkbox"/> 43532 <input type="checkbox"/> 50532	<input type="checkbox"/> 43560 <input type="checkbox"/> 50560	6× max. 5.2 mm 2× max. 6.4 mm 2× max. 9.4 mm	∅ 32	38 mm	10
KEL-DP 50 9	<input type="checkbox"/> 43554 <input type="checkbox"/> 50554	<input type="checkbox"/> 43568 <input type="checkbox"/> 50568	5× max. 7.0 mm 4× max. 18 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 11	<input type="checkbox"/> 43555 <input type="checkbox"/> 50555	<input type="checkbox"/> 43569 <input type="checkbox"/> 50569	7× max. 7.2 mm 3× max. 11.2 mm 1× max. 22.5 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 12	<input type="checkbox"/> 43551 <input type="checkbox"/> 50551	<input type="checkbox"/> 43562 <input type="checkbox"/> 50562	10× max. 9.2 mm 2× max. 11.2 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 16	<input type="checkbox"/> 43550 <input type="checkbox"/> 50550	<input type="checkbox"/> 43564 <input type="checkbox"/> 50564	4× max. 5.3 mm 5× max. 6.3 mm 3× max. 9.5 mm 4× max. 11.3 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 18	<input type="checkbox"/> 43553 <input type="checkbox"/> 50553	<input type="checkbox"/> 43567 <input type="checkbox"/> 50567	2× max. 4.0 mm 2× max. 6.0 mm 4× max. 7.2 mm 5× max. 9.4 mm 5× max. 12.0 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 20	<input type="checkbox"/> 43552 <input type="checkbox"/> 50552	<input type="checkbox"/> 43566 <input type="checkbox"/> 50566	16× max. 6.3 mm 4× max. 9.3 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 35	<input type="checkbox"/> 43556 <input type="checkbox"/> 50556	<input type="checkbox"/> 43570 <input type="checkbox"/> 50570	35× max. 5.2 mm	∅ 50	60 mm	10