



La bomba resistente con carcasa de metal

potencia max.: 3000 l/h

altura de presión: 40 m

altura de aspiración: 4 m

marcha en seco: 40 seg.

autoaspiración

empalme de rosca: 19 mm (3/4")

empalme tubo flexible: 13 mm (1/2") + 19 mm (3/4")

5 años de garantía