


KERN BIC1T-4

Hochauflösende Bodenwaage mit 2x3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g 500 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 kg 2,500 kg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	1500 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	600 g 1500 g
Reproduzierbarkeit:	200 g 500 g
Tarierbereich:	-1,500 t
Wägebereich [Max]:	600 kg 1500 kg
Wägeeinheiten:	g kg lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	AUS EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1270 x 1560 x 240 mm
Bruttogewicht:	167 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	150 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	1200 x 1500 x 108 mm
Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	235 x 114 x 51 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1200 x 1500 x 108 mm

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigerät:	5 m
Libelle:	ja
Wägefläche (BxT):	1200 x 1500 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

