

## ALLNET ALL-MC115-VDSL2 / 100 Mbit Mini VDSL2 Modem "Bundle" "KEIN ISP BRIDGE-MODEM"

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



### EAN CODE



### Highlights:

- VDSL2 Modem wahlweise als Master oder Slave einstellbar
- Einfache 2-Draht Verbindung für Punkt zu Punkt Verbindung
- Bis zu 100 Mbit/s symmetrisch für bis zu 1km (Kabelabhängig)
- unterstützt Datenpakete bis zu 1536 bytes
- 2x RJ45 10/100 Mbps Ethernet
- 2er bundle bestehend aus 2x ALL-MC115VDSL2

Mit dem ALL-MC115VDSL2 Modem bringt die Allnet eine reine VDSL2 single port Bridge auf dem Markt, die die Grundanforderung einer performanten Point to Point Verbindung mittels 2 Draht Verbindung - typischerweise eine Telefonverbindung - mit allen Vorteilen einer VDSL2 Verbindung erfüllt. Das Modem verfügt sowohl über RJ11 Buchsen als auch Klemmbuchsen für die reine Drahtverbindung. Die zusätzliche Möglichkeit die Geräte zu Erden (mit dem ALL95100 Blitzschutz) bringt in dem Einsatzgebiet den notwendigen Schutz gegen Blitzeinschlag. Zwei 10/100Mbps Ports verbinden das Modem mit dem Netzwerk.

Die Konfiguration des ALL-MC115VDSL2 lässt sich schnell und einfach über den Dip-Switch entweder als Master- oder Slave- Modem vornehmen. An der Vorderseite des Geräts sind zahlreiche LED zur optischen Signalisierung der Betriebszustände und Verbindungen angebracht.

### Technische Daten:

Element	Spezifikation
Standards:	IEEE802.3, IEEE802.3u Ethernet

	G993.2 VDSL2
VDSL2 Line Code:	Discrete multitone (DMT) modulation
VDSL2 Transmission Mode:	Packet Transfer Mode (PTM)
Schnittstellen:	2 x RJ-45 10/100Mbps auto-negotiation Ethernet port 1 x RJ-11/Terminal Block connector for VDSL2 line port 1 x DIP Switch für Master/Slave Modus
Stromversorgung	12VDC externes Netzteil
Stromverbrauch:	12 Watt maximal
LED-Anzeigen:	1 x Power 2 x Ethernet 1 x VDSL2 1 x Master Mode Indikator 1 x Slave Mode Indikator
Gehäuse:	Metallgehäuse
Maße:	Höhe/Breite/Tiefe: 95 x 110 x 27 mm Gewicht: 465 Gramm (ohne Verpackung und Zubehör)
Umgebung:	Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 65 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 30% ~ 95% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung:	CE
Verpackungsinhalt:	2x ALL-MC115VDLS2 Modem 2x externes Netzteil 2x Handbuch

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
102424	ALLNET VDSL2 ALL-MC115 & MC116-Serie zbh. HUT-Schienenadapter/DIN-Rail-Adapter
114899	ALLNET VDSL2 Splitter f. ALL-MC115VDSL & ALL-WR0500AC

**Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in unserem Shop zu entdecken.**