



Leírás:

1030 x 1740 mm-es gurulóállványok felszereléssel, stabil, porfestett acéllemezről, kétoldalas kivitelben, 22 akasztóléccel 148 PS tárolódobozhoz, világosszürke

- két oldalon 148 polisztirol tárolódobozzal felszerelve
- guruló szerszám- és kisalkatrész-tároló, a fogantyúnak köszönhetően könnyebben kezelhető, az állvány alja tárolásra is használható
- fékkel ellátott 2 kormányozható kerék és 2 rögzített kerék - maximális terhelhetőség: 750 kg
- porfestett
- erős, billenésmentes, csavarozott acéllemez szerkezet akasztólécekkel
- 22 akasztóléccel - 1016 mm széles
- az akasztólécek egyenként 40 kg-ig terhelhetők
- Tárolódobozok összeállítása: 54 db PS tárolódoboz, méret: 1, zöld, 54 db PS tárolódoboz, méret: 2, sárga, 24 db PS tárolódoboz, méret: 3, kék, 16 db PS tárolódoboz, méret: 4, piros
- szé=szélesség=1030 mm ma=magasság=1740 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	783070
GTIN	4007228783070
Vámtarifa	94032080
Csomagolási egység (PU)	1

szín	világosszürke
Súly (kg)	75,09

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	1
M x S x M (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

KE bruttó tömege, kg	75,09
----------------------	--------------

Paletta

M x S x M (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Súly (kg)	0,0
-----------	------------