

# ROLINE DisplayPort Kabel (AOC), ST/ST, 50,0 m

<b>Art.nr.</b>	14.01.3492
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	14.01.3492
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990151509



**Mit unserem UHD (4096x2160 @60Hz) fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 50m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich durch den geringen Durchmesser besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden.**

- Hardware-Lösung, keine Software notwendig • In den Steckern ist ein Signal-Repeater eingebaut • Keine externe Spannungsversorgung nötig; im Kabel befindet sich eine Kupferfaser zur Stromversorgung • Geringe Stecker- und Kabelabmessungen; das Kabel hat durch die Glasfasern einen geringeren Durchmesser als vergleichbare Kabel aus reinem Kupfer • Das praktische Steckerdesign verhindert ein Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse

- Compliant DP v1.2 (max. 4096 x 2160 @60Hz)

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Audio-/Videokabel
Produkt type	DisplayPort-Verlängerung
Kleur	zwart
Lengte	50 m
Interface	DP

---

Max. Afstand	50 m
Ingang: Video	DP
Uitgang Video	DP
Max. Resolutie	4096x2160 @60Hz