

ROLINE Module Mini GBIC 10G, Multimode SR, LC

Numéro d'article

21.14.3497

roline


Designed for Professionals

Constructeur

ROLINE

Référence constructeur

21.14.3497



ROLINE Module SFP pour connexions réseau dans les réseaux 10 Gigabit Ethernet (10G SR)

- Pour fibre multimode
- La longueur maximale côté fibre optique est de 300m (avec des fibres OM3, 82m en OM2)
- Hot-Swappable
- Température de fonctionnement : -10°C à 70°C
- Forme: Mini GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- Supporte le DDM (Digital Diagnostics Monitoring)

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Commutateurs réseaux
Types de produits	Module
Couleur	argent
Comprend	Mini GBIC
Ports fibre 10 Gigabit Ethernet	1
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	70 °C
Hauteur	12 mm

Largeur	57 mm
Profondeur	15 mm
Poids	15.7 g