

# ROLINE 19-inch netwerkkast Pro 42 U, 800x1000 BxD

## Glazen deur grijs

<b>Art.nr.</b>	26.21.0064
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	26.21.0064
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049600652



### ROLINE 19 inch netwerkkast Pro 42 U 800x1000 BxD glazen deur grijs

De netwerkkasten uit de ROLINE Pro serie zijn ontwikkeld om bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling mogelijk te maken. Met borstelinlaten in het dak- en bodemgedeelte (vanaf 26U en 800 mm kastbreedte), een opschuifbare inlaat in het bodemchassis met schuimrubberen afdichting en borstelstrips boven en onder de achterdeur (vanaf 26U) bieden ze een breed scala aan gebruiksmogelijkheden voor verschillende toepassingsscenario's. Verticale kabelkanalen met een deksel, geïnstalleerd naast de profielrails (vanaf 800 mm kastbreedte), maken het ontwerp compleet. Een trapvormige, afneembare afdekking met ventilatiesleuven verbetert de luchtcirculatie en maakt eenvoudige installatie van een ventilatormodule mogelijk. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails geïnstalleerd, die in beide richtingen kunnen worden gelezen en in diepte verstelbaar zijn. Ze zijn ook verbonden met extra diepteschoren in de kast. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 1,5 mm plaatstaal.

De kleuren worden aangebracht met elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair verwijderbare zijpanelen en deuren verbeteren de toegankelijkheid. Het is mogelijk om het deurscharnier te vervangen. De kasten kunnen ook volledig worden gedemonteerd als dat nodig is.

#### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-Rack

Produkt type	19"-Vloerkast
Kleur	grijs
Leveringsomvang	19-inch netwerkbehuizing Pro 42 U, aardingskabelset, installatieset voor profiel-halfcilinder, 2x sleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), handleiding
Hoogte eenheden	42 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	760 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	940 mm
leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Wandmontage mogelijk	nee
Stelvoeten	ja
Maximaal gewicht	600 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluddicht	nee
Voorzijde	Glazendeur
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	ja
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	ja
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 7035 Lichtgrijs
Hoogte	2053 mm
Breedte	800 mm
Diepte	1000 mm
Gewicht	130.6 kg