



TRANSPORTWAGEN

Gewürzwagen	126
Löffelwagen	126
Tellerwagen	126
Bestecktauchwagen	127
Plattformwagen	127
Korb-Transportwagen	128
Kartoffel- und Gemüsewaschwagen	128
Besteck- und Tablettwagen	129
Vorrats-/Abfallbehälter	130
Vorratswagen	130
Rollhocker	130
Allzweckwagen	130
Zubehör für Transportwagen	131

Bereit für alle Transportaufgaben – BLANCO Transportwagen

In der professionellen Küche und in der Gemeinschaftsverpflegung muss vieles hin- und hergebracht werden. Dafür leisten unsere Transportwagen ganze Arbeit. Ganz gleich welche Anforderungen gestellt werden, wir haben mit einem vielfältigen Produktprogramm die passende Antwort darauf. Ein paar Beispiele sehen Sie hier.

1



2



- 1 Der Wagen für die Körbe: Auf den Korb-Transportwagen passen die gängigsten Größen, die sicher auf der Plattform gestapelt werden können.
- 2 Der Wagen für den Alltag: Der Vorrats- und Abfallbehälter ist immer da, wo man ihn braucht.



Plattformwagen
Universell einsetzbar für schwere Stapelware.



Löffelwagen
Allzeit bereit für Kochlöffel, Rührer und weitere Utensilien.

1



1 Besteck- und Tablettwagen:
Perfekt organisiert – Oben Besteck, unten Tablett.

2




2 Der Wagen für den feinen Geschmack: Mit dem Gewürzwagen fahren Gewürze, Öl und Essig sicher von einem Ort zum anderen.

Transportwagen


- Aus rostfreiem Edelstahl
- * Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8




Gewürzwagen und Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	GWL 8 x 6	Gewürzwagen, geschlossene Ausführung, inkl. kompl. Bestückung: 3 Gewürzbehälter GWB 1/6-150, 4 Gewürzdosen, 3 Kippladen- flächen inkl. Kusto-Behälter, Gewürzschubladen mit Teleskop- auszügen	865 x 675 x 985 mm	54,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	572 358	
					stahlverzinkt	565 770	
	GW 8 x 5-2	Gewürzwagen, Kapazität: 8 Gewürzdosen, 8 Gewürzbehälter GWB 1/6-150 (Bestückung nicht im Lieferumfang enthalten)	900 x 600 x 950 mm	21,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	569 790	
					stahlverzinkt	550 008	

Löffelwagen

LW 8 x 5-2 (Abb. mit Zub.) 	LW 8 x 5-2	Löffelwagen mit 11 unterschiedlich großen, runden Aussparungen im oberen Bord zur Aufnahme von großen Schöpflöffeln, Schneebesen etc., inkl. beidseitiger Galerie zum Einhängen von Kleinteilen, inkl. zusätzlicher Hängeleiste für Löffel, Fleischgabeln etc.	900 x 600 x 950 mm	19,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	569 791	
					stahlverzinkt	565 775	

Tellerwagen


TWH 1 	TWH 1	Tellerwagen komplett aus CNS 18/10, inkl. 2 einhängbaren Trenngittern zur Ein- stellung auf die jeweilige Tellergrö- ße, einseitig beschickbar, mit nach unten schiebbarer Kippschutztür, passend für Teller bis max. ø 26 cm, Fassungsvermögen: ca. 150 Teller	984 x 439 x 755 mm	13,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *	564 356	
--	--------------	--	--------------------	---------------------	---	----------------	--

Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- * Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8



Bestecktauchwagen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	BTW 9 x 7	Bestecktauchwagen beheizt (+30 °C bis +85 °C), Inhalt: ca. 70 l , unterfahrbar Anschlusswert: 220–240 V/50–60 Hz/1,4 kW	936 x 714 x 623 mm Innenmaß: 630 x 510 x 220 mm	30 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *	573 964	

Plattformwagen

ohne Abbildung	PFWS 8 x 5	Plattformwagen mit umlaufendem Profilrand, Plattformgröße: 800 x 500 mm	880 x 580 x 900 mm Plattformhöhe: 300 mm	12,0 kg 120,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller Kunststoff *	572 337	
					stahlverzinkt	572 338	
	PFWP 10 x 6	Plattformwagen mit umlaufendem Profilrand, Plattformgröße: 1020 x 620 mm	1098 x 698 x 941 mm Plattformhöhe: 252 mm	24,0 kg 400,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm stahlverzinkt	572 336	
	BTT 8 x 6	Plattformwagen glatt, Plattformgröße: 500 x 700 mm	605 x 780 x 840 mm Plattformhöhe: 230 mm	11,0 kg 100,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *	572 329	
					stahlverzinkt	572 330	
	BTT 10 x 8	Plattformwagen glatt, Plattformgröße: 940 x 700 mm	1045 x 780 x 840 mm Plattformhöhe: 230 mm	20,0 kg 250,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller Kunststoff *	572 327	
					stahlverzinkt	572 328	

Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- * Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8



Korb-Transportwagen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	KWT 5 x 6	Korb-Transportwagen, passend für Geschirrkörbe 500 x 500 mm oder 508 x 508 mm	660 x 580 x 900 mm Plattformhöhe: 275 mm	10,0 kg 200,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	572 331	
		stahlverzinkt	572 332				
	KWT 5 x 7	Korb-Transportwagen, passend für Geschirrkörbe 650 x 530 mm	810 x 610 x 900 mm Plattformhöhe: 275 mm	11,0 kg 200,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
Kunststoff *					572 333		
	stahlverzinkt	572 334					

Kartoffel- und Gemüsewaschwagen

	KWA 100	Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt 100 l	810 x 620 x 465 mm Innenmaß: 750 x 560 x 300 mm	17,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	572 363	
	stahlverzinkt	565 768					
	KWA 160	Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 4 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt 160 l	810 x 620 x 555 mm Innenmaß: 750 x 560 x 390 mm	19,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	572 364	
	stahlverzinkt	555 809					
	KWA 100	Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt 100 l	810 x 620 x 750 mm	18,5 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	572 365	
		stahlverzinkt	565 766				
	KWA 160	Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 4 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt 160 l	810 x 620 x 750 mm	21,5 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
Kunststoff *					572 366		
	stahlverzinkt	565 767					

Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- * Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8



Besteck- und Tablettwagen


Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>BT 400</u>	Besteck- und Tablettwagen, inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung und 1 CNS-Servietzenspender für Größe 125 x 90 mm, Kapazität: ca. 120 Tablett und ca. 500 Besteckteile	900 x 600 x 1270 mm	24,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	572 361	
						stahlverzinkt	566 316
	<u>BT 400</u>	Besteck- und Tablettwagen, inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung, Kapazität: ca. 120 Tablett und ca. 500 Besteckteile	900 x 600 x 1270 mm	21,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	573 414	
						stahlverzinkt	573 415
	<u>BT 800</u>	Besteck- und Tablettwagen, inkl. 10 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung und 2 CNS-Servietzenspender für Größe 125 x 90 mm, Kapazität: ca. 120 Tablett und ca. 1100 Besteckteile	900 x 600 x 1485 mm	41,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	572 362	
						stahlverzinkt	566 315
	<u>BT 800</u>	Besteck- und Tablettwagen, inkl. 10 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung, Kapazität: ca. 120 Tablett und ca. 1100 Besteckteile	900 x 600 x 1485 mm	35,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	573 416	
						stahlverzinkt	573 417

Transportwagen


- Aus rostfreiem Edelstahl




Vorrats-/Abfallbehälter und Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 75 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>VBR 400</u>	Vorrats-/Abfallbehälter , Inhalt 50 l	ø 400 x 390 mm	8,5 kg		565 909	
	<u>D 400</u>	Deckel mit Hängevorrichtung zum Einhängen des Deckels am Behälterrand oder an den Griffen	ø 430 mm	2,0 kg		565 910	
	<u>FUS 400</u>	Fahrgestell	Höhe: 100 mm	2,0 kg	4 Lenkrollen, stahlverzinkt	572 367	
	<u>VBR 400 K</u>	Komplett-Behälter , inkl. Deckel und Fahrgestell	ø 430 x 495 mm	12,5 kg	4 Lenkrollen, stahlverzinkt	565 913	


Vorratswagen

	<u>VB 75</u>	Vorratswagen inkl. abnehmbarem Scharnierdeckel, halbseitig aufklappbar, Inhalt: 75 l	610 x 400 x 640 mm	13,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt	564 882	
---	--------------	---	--------------------	---------	--	----------------	--

Rollhocker



	<u>ROHO 5 x 5</u>	Rollhocker mit glatter Abdeckung, umlaufend 30 mm abgekantet, zusätzliche Querverstrebung	450 x 450 x 480 mm	6,5 kg/ 150,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt	572 370	
---	-------------------	---	--------------------	---------------------	--	----------------	--

Allzweckwagen

	<u>AZWA 5 x 5</u>	Allzweckwagen mit 2 glatten Ablageborden und umlaufendem Profilrand Bordmaß: 505 x 505 mm Lichtes Maß zwischen den Borden: 450 mm max. Belastung je Bord: 40 kg	556 x 556 x 800 mm	8,0 kg/ 80,0 kg	4 Antistatik-Lenkrollen	569 612	
	<u>AZWA 8 x 5</u>	Allzweckwagen mit 2 glatten Ablageborden und umlaufendem Profilrand Bordmaß: 805 x 505 mm Lichtes Maß zwischen den Borden: 450 mm max. Belastung je Bord: 40 kg	856 x 556 x 800 mm	10,0 kg/ 80,0 kg	4 Antistatik-Lenkrollen	569 613	

Zubehör für Transportwagen


Gewürzbehälter/-dose

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 <p>Gewürzbehälter GWB 1/6-150</p>	<p>Gewürzbehälter GWB 1/6-150 aus CNS 18/10 mit klappbarem Plexiglasdeckel</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Gewürzwagen)</p>	<p>550 501</p>	
 <p>Gewürzdose</p>	<p>Gewürzdose aus Kunststoff rund, ø 100 mm, Höhe 180 mm, mit klappbarer Schütte</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Gewürzwagen)</p>	<p>145 423</p>	

Gastronorm-Kocheinsatz

 <p>G-KEN G 1/1-195</p>	<p><u>Gastronorm-Kocheinsatz</u> <u>G-KEN G 1/1-195</u> Tiefe: 195 mm</p>	<p>alle KWA und KWAF (Kartoffel- und Gemüsewaschwagen)</p>	<p>550 973</p>	
---	---	--	-----------------------	--

Zusätzliches Bord

<p>ohne Abbildung</p>	<p>Zusätzliches Bord</p>	<p>BT 400 (Besteck- und Tablettwagen)</p>		
-----------------------	---------------------------------	---	---	--

